

外乱光を遮光する暗箱です。

フォトマル(光電子増倍管)を使用する用途に最適です。

高感度なフォトマルを使用する時は、外部からの外乱光、迷光を完全に遮光することが必要です。本暗箱はその用途に設計されています。

シンプルな構造ですので、ユーザー様で2次加工も可能です。

小型タイプ PMT-BOX-1X



正面外観

型番 PMT-BOX-1A
 外形 300(W)×210(D)×200(H)
 材質 アルミ 板厚 2mm
 塗装 黒色
 信号用コネクタ
 BNC-JJ(表、裏レセプタクル)3個
 電源コネクタ 3Pタイプ 1個

型番 PMT-BOX-1B
 外形 300(W)×210(D)×200(H)
 材質 アルミ 板厚 2mm
 塗装 黒色
 高圧用コネクタ
 SHV-JJ(表、裏レセプタクル)1個
 信号用コネクタ
 BNC-JJ(表、裏レセプタクル)2個
 電源コネクタ 3Pタイプ 1個

中型タイプ



正面外観

型番 PMT-BOX-2
 外形 400(W)×270(D)×200(H)
 本体部分入口 380(W)×250(D)

材質 アルミ 板厚 2mm
 塗装 黒色



側面 コネクターパネル付き

接続コネクタ
 高圧用SHV-JJ(表、裏レセプタクル)1個
 信号用BNC-JJ(表、裏レセプタクル)6個

●仕様は改良、諸般の事情で予告なく変更される場合があります。

■ SCIENTEX社 代理店

TecSol® 株式会社 テクソル

〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町514

TEL: 053-468-1201 / FAX: 053-468-1202

URL: <http://tec-sol.com/>

E-mail: sales@tec-sol.com